


# Porta E ZK-1/8-B

Número de referência: 6680

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | Função E                                                                                          |
| Conexão pneumática 1                                               | G1/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 2                                               | G1/8                                                                                              |
| Tipo de montagem                                                   | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 550 l/min                                                                                         |
| Pressão operacional                                                | 1 bar...10 bar                                                                                    |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Material da caixa                                                  | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado                                                             |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Largura nominal                                                    | 4,5 mm                                                                                            |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                                                                       |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura do meio                                                | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Peso do produto                                                    | 45 g                                                                                              |
| Conexão pneumática 3                                               | G1/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material de vedações                                               | NBR                                                                                               |