


Porta OU
OS-1/8-B

Número de referência: 6681

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função OU
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	500 l/min
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Largura nominal	4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	45 g
Conexão pneumática 3	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR