Porta OU
OS-PK-3

Número de referência: 6684



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função OU
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	120 l/min
Pressão operacional	1.6 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Material da caixa	POM
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Largura nominal	2.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	9 g
Conexão pneumática 3	PK-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR