

Módulo de inibição VLO-R-M5

Número de referência: 7422

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conexão pneumática 1	M5
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	80 l/min
Pressão operacional	0.001 bar...6 bar
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L