


Válvula acionada por micro-haste S-3-PK-3-B

Número de referência: 7843

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Tipo de atuação	Mecânico
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	60 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Construção	Válvula de assento axial com retorno da mola
Método de reposição	Mola mecânica
Largura nominal	1.8 mm
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de controle	Direto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	6 N
Peso do produto	7 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Material da caixa	Polímero Latão