



Placa alimentadora de pressão vertical

VABF-S4-1-P1A14-G14

FESTO

Cód. do item: 8000689



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	26 mm
Conforme a norma	ISO 15407-2
Posição de instalação	Indiferente
Encadeamento vertical pneumático	Alimentação de pressão alternativa para 1 e 14
Pressão operacional	1 MPa 10 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	900 l/min
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretriz de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	191 g
Tipo de fixação do encadeamento vertical	na sub-base Em base de montagem individual
Conexão pneumática 1	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada