


Guia do coletor VABM-L1-18W-G38-20-M-G

Número de referência: 8004925

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	19 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	20
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Peso do produto	4201 g
Conexão de ar piloto 12/14	G1/8
Conexão do escape de ar piloto 82/84	G1/8
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 4	G1/4
Conexão pneumática 5	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada