


Pórtico linear YXCL-2

Número de referência: 8024300

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Uniformidade necessária para as superfícies de montagem	0.1 mm/m
Posição de montagem	Horizontal
Construção	Sistema do pórtico linear Com módulos de acionamento elétrico e pneumático
Ciclo de funcionamento	100%
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 90%
Temperatura ambiente	5 oC...45 oC
Intervalo de manutenção	2500 km
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Alumínio anodizado Aço revestido
Material do suporte de montagem	Aço inoxidável de liga alta
Material das correntes de energia	Reforçado com PA