


Ventosa com conexão VAS-8-M5-S-PUR-B

Número de referência: 8025969

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	0.9 mm
Largura nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa	8 mm
Volume de sucção	0.095 cm³
Diâmetro efetivo da ventosa	7.1 mm
Posição de conexão	Da lateral
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Redondo, plano
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	2.8 N
Peso do produto	4 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M5
Cor	Azul
Dureza da margem	60 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Latão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	TPE-U(PU)