

Coletor de alimentação comum VABM-B10-25-G12-2-P53

Número de referência: 8026219

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	27.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	2
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	258 g
Tipo de montagem	Pelo suporte de montagem
Conexão pneumática 1	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada