

Bloco do coletor
VABM-B10-25E-G12-4-P3
Número de referência: 8026281

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	27.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1194 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Porta de ar de piloto 12	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada