

Pórtico linear EXCT-100- -

Número de referência: 8026577

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	100
Posição de montagem	Vertical
Construção	Pórtico linear
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Aceleração máx.	30 m/s ²
Velocidade máxima	4 m/s
Precisão de repetição	±0,1 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 90%
Nível de ruído	77 dB(A)
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 oC...40 oC
Força máx. de processo na direção Z	500 N
Carga nominal com resposta dinâmica máxima	10 kg
Tipo de montagem	Pelo conjunto de montagem Com porcas fendidas
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS