

## Conexão roscada em T NPFC-T-G38-2R38-FMM

Cód. do item: 8030257

**FESTO**



### Ficha técnica

| Característica                       | Valor                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Material da conexão roscada          | Latão niquelado                               |
| Tamanho do recipiente                | 10                                            |
| Pressão operacional                  | -0.95 bar...50 bar                            |
| Meio de operação                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão              |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                 | -20 °C...150 °C                               |
| Peso do produto                      | 60.8 g                                        |
| Conexão pneumática 1                 | G3/8                                          |
| Conexão pneumática 2                 | R3/8                                          |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS                             |