

Passagem da alimentação pela cabine NEFU-D12G4-R3DW4

Número de referência: 8040457

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	40,1 mm
De acordo com a norma	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Tipo de montagem	Aparafusado
Ligação elétrica 1	Tomada reta, M12 x 1, 4 pinos, programado com D
Ligação elétrica 2	Tomada angular, RJ45, 4 pinos
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	2 A
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Características de transmissão	De acordo com a categoria 5, EN 50173, classe D De acordo com a categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Nível de proteção	IP20 IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Latão niquelado PA Zinco fundido
Cor da caixa	Preto
Material dos contactos do pino	Latão Dourado