

Gatilho
VAOM-R4-20-D2-52
Número de referência: 8049236

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Tipo de atuação	Mecânico
Posição de montagem	Plano do movimento
Construção	Gatilho
Tipo de controlo	Direto
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Aparafusado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos elementos do atuador	Aço galvanizado