

Suporte de montagem SAMH-FE-A

Número de referência: 8058519

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Peso do produto	6 g
Informação sobre os materiais	Aço inoxidável de liga alta
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas