


Conjunto paralelo
EAMM-U-50-S38-38AA-78
Número de referência: 8058926

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	12.1 kgmm²
Acionamento de torque sem carga	0.01 Nm
Torque transmissível	1 Nm
Peso do produto	600 g
Código da interface, atuador	S38
Código da interface, Motor in	38AA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS