


**Conjunto paralelo**  
**EAMM-U-70-S48-60RA-96**  
Número de referência: 8058969

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                  | Valor                      |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tamanho                         | 70                         |
| Posição de montagem             | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.      | 5000 1/min                 |
| Em conformidade com LABS        | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento    | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa               | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção               | IP40                       |
| Temperatura ambiente            | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia              | 118 kgmm <sup>2</sup>      |
| Acionamento de torque sem carga | 0.18 Nm                    |
| Torque transmissível            | 7 Nm                       |
| Peso do produto                 | 1800 g                     |
| Código da interface, atuador    | S48                        |
| Código da interface, Motor in   | 60RA                       |
| Observação sobre os materiais   | Em conformidade com a RoHS |