

# Conjunto paralelo EAMM-U-145-S62-126AA-288

Número de referência: 8059073

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	2270 kgmm <sup>2</sup>
Acionamento de torque sem carga	2 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	15000 g
Código da interface, atuador	S62
Código da interface, Motor in	126AA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS