

Engate rápido macho NPHS-S6-M-G38

Cód. do item: 8059259

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro nominal | 7.85 mm |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343) | 1038 l/min...2050 l/min |
| Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778 | 1125.2 l/min...2222.2 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Torque de aperto nominal | 12.5 Nm |
| Tolerância a torque de aperto nominal | ± 20 % |
| Peso do produto | 27 g |
| Conexão pneumática 1 | Rosca macho G3/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material de vedação da rosca | PA66-GF30/TPE-U |
| Informação de materiais | Aço, galvanizado |