

# Tomada de engate rápido NPHS-D6-P-G14F

FESTO

Cód. do item: 8059271



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	10.5 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	1183 l/min...2050 l/min
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778	1282.4 l/min...2222.2 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	124 g
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material da mola	Aço inoxidável de alta liga
Material corpo	Latão, niquelado
Material de peça rosada	Latão, niquelado
Material anel interno	POM
Material da esfera	aço inoxidável de alta liga
Material dos pinos	aço inoxidável
Material do corpo da válvula	Latão
Luva destravadora de material	POM PP aço inoxidável