


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L27-40R

Cód. do item: 8063445

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	27.1 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	0.355 kgmm ²
Torque transmissível	2 Nm
Peso do produto	131 g
Código da interface do atuador	L27
Código da interface motor In	40R
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS