


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L38-70AA

Cód. do item: 8063461

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	35.9 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	3.5 kgmm ²
Torque transmissível	4.4 Nm
Peso do produto	418 g
Código da interface do atuador	L38
Código da interface motor In	70AA 70AB
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS