


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-L38-56GA

Número de referência: 8063467

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal           | 44.9 mm                    |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.    | 8000 1/min                 |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção             | IP40                       |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia            | 3.5 kgmm <sup>2</sup>      |
| Torque transmissível          | 4.4 Nm                     |
| Peso do produto               | 336 g                      |
| Código da interface, atuador  | L38                        |
| Código da interface, Motor in | 56GA                       |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |