


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-M80-75GA

Número de referência: 8063564

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal           | 35 mm                      |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.    | 5500 1/min                 |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção             | IP40                       |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia            | 151 kgmm <sup>2</sup>      |
| Torque transmissível          | 60 Nm                      |
| Peso do produto               | 1149 g                     |
| Código da interface, atuador  | M80                        |
| Código da interface, Motor in | 75GA                       |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |