

# Conjunto de montagem axial EAMM-A-N48-84AA

FESTO

Cód. do item: 8063594



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	58 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	39 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	695 g
Código da interface do atuador	N48
Código da interface motor In	84AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS