


Conjunto de montagem axial EAMM-A-N80-70GA

Cód. do item: 8063608

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	58 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	151 kgmm ²
Torque transmissível	47 Nm
Peso do produto	1377 g
Código da interface do atuador	N80
Código da interface motor In	70GA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS