

# Módulo eletrônico VMPA14-FB-EMS-D2-8

Número de referência: 8066766

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Monitorização da condição Rutura do fio por bobina do solenoide Curto-circuito das válvulas Subtensão das válvulas
N.º máx. de posições da válvula	4
N.º máx. de bobinas solenoide	8
Consumo intrínseco de corrente na tensão de carga	3 mA
Consumo intrínseco de corrente na tensão operacional	8 mA
Corrente nominal de recolha por bobina solenoide	58 mA a 24 ms
Corrente nominal com redução da corrente	9 mA depois de 24 ms
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	30 g
Material da caixa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS