

Módulo eletrônico VMPA14-MPM-EMM-4

Número de referência: 8066768

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	4
N.º máx. de bobinas solenoide	4
Corrente nominal de recolha por bobina solenoide	80 mA a 25 ms
Corrente nominal com redução da corrente	25 mA depois de 25 ms
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	30 g
Material da caixa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS