

# Módulo eletrônico VMPA14-MPM-EMM-8

Número de referência: 8066769

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| N.º máx. de posições da válvula                  | 4                                                   |
| N.º máx. de bobinas solenoide                    | 8                                                   |
| Corrente nominal de recolha por bobina solenoide | 80 mA a 25 ms                                       |
| Corrente nominal com redução da corrente         | 25 mA depois de 25 ms                               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado) |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Peso do produto                                  | 30 g                                                |
| Material da caixa                                | POM                                                 |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                          |