

Montagem de perfil DAMH-L8-25-PL-1

Número de referência: 8069014

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	99 g
Tipo de montagem	Montagem direta por orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS Sem cobre
Material de montagem	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da manga	Aço inoxidável de liga alta
Material da porca	Aço, galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado