

Unidade de indicação e controle CDSB-A1

FESTO

Cód. do item: 8070984



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento máximo do cabo	3 m
Memória do usuário	3 GB
Indicação	TFT colorido
Propriedades do display	Touchscreen
Tamanho do indicador	1,77"
Amplitude de tensão de funcionamento CC	4.5 V...5.5 V
Resolução do display	128 x 160 pixels
Certificação	Marca RCM
Marca KC	KC-EMV
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Umidade relativa do ar	máx. 95% a 60 °C sem condensação
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	36.6 g
Interface USB, tecnologia de conexão	USB 2.0, tipo B mini
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA6
Área de aplicação	Somente com CMMT, CPX-E-CEC
Dimensões L x C x A	50 x 45 x 19,6 mm