


Placa base
VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2
Número de referência: 8072668

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP54 IP65
Observação sobre o nível de proteção	IP54 para proteção de escape com labirinto (por exemplo, VABD-D3-L) IP65 para proteção de escape com anel de vedação (por exemplo, VABD-D3-SN)
Peso do produto	362 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e parafuso
Porta de ar de piloto 12	G1/4
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Conexão pneumática 3	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio metalizado
Material de vedações	NBR