


# Ventosa com conexão OGVM-80-S-N-G14F

Número de referência: 8073820

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Compensador da altura da ventosa                 | 7.6 mm                                                      |
| Raio mín. da ferramenta                          | 70 mm                                                       |
| Largura nominal                                  | 8 mm                                                        |
| Diâmetro da ventosa                              | 80 mm                                                       |
| Volume de sucção                                 | 35 cm³                                                      |
| Posição de conexão                               | Em cima                                                     |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                 |
| Formato da ventosa                               | Redondo, plano                                              |
| Pressão operacional                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                      | -60 kPa<br>-0.6 bar                                         |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 2 - tensão moderada da corrosão                             |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-A1-L                                              |
| Temperatura ambiente                             | -20 oC...80 oC                                              |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 225 N                                                       |
| Carga transversal à pressão operacional nominal  | 113 N                                                       |
| Peso do produto                                  | 65 g                                                        |
| Tipo de montagem                                 | Através da porta de vácuo                                   |
| Conexão de vácuo                                 | Rosca interior G1/4                                         |
| Cor                                              | Preto                                                       |
| Dureza da margem                                 | 60 +/- 5                                                    |
| Material do punhão aparafusado                   | Liga de alumínio forjada                                    |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                  |
| Material da ventosa                              | NBR                                                         |