

# Amortecedores DYEF-G8-M14-Y1

Número de referência: 8073908

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | M14                                                                                            |
| Curso                                  | 1.2 mm                                                                                         |
| Amortecimento                          | Anéis/almofadas de amortecimento elásticos em ambas as extremidades, sem batente metálico fixo |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                    |
| Deteção de posição                     | Sem                                                                                            |
| Velocidade máx. de impacto             | 0.8 m/s                                                                                        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                 |
| Curso do amortecimento                 | 1.2 mm                                                                                         |
| Torque de aperto máx.                  | 8 Nm                                                                                           |
| Absorção de energia máx. por curso     | 0.45 J                                                                                         |
| Peso do produto                        | 136.5 g                                                                                        |
| Tipo de montagem                       | Com manga roscada                                                                              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                     |
| Material de vedações                   | NBR                                                                                            |
| Material da caixa                      | Aço de alta liga                                                                               |