


**Conjunto do adaptador
EHAM-E20-40-E19-25**
Número de referência: 8080760

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Peso do produto	30 g
Código da interface, base	E20
Código da interface, layout	E19
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Liga de alumínio forjada