

Conjunto de montagem
DARQ-K-V-F10S27-F07S14-R13
Número de referência: 8086439

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 15081 ISO 5211
Tamanho da embalagem	1
Construção	Atuador quadrado e quadrado externo Conjunto de montagem
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	2134 g
Conexão 1, função	Saída do atuador
Conexão 1, desenho	AF 27 Padrão de furo 10
Conexão 2, função	Saída redutora
Conexão 2, desenho	SW14 Padrão da porta 07
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de acoplamento	Aço inoxidável de liga alta
Material do adaptador de montagem	Aço
Material do disco	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta