


Conjunto de montagem axial EAMM-A-V25-35A

Número de referência: 8093255

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	40 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	0.19 kgmm²
Torque transmissível	0.5 Nm
Peso do produto	67 g
Código da interface, atuador	V25
Código da interface, Motor in	35A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS