

Cartão de memória
CAMC-M-MS-G32-G2
Número de referência: 8094425

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-25 oC...85 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Capacidade de armazenamento	32 GB
Informação da aplicação	O dispositivo foi exclusivamente desenvolvido, concebido e construído para aplicações industriais e comerciais. Não é permitida a utilização privada do dispositivo.
Desenho	microSDHC
Construção	MLC
Classe de velocidade	Classe 10
Velocidade de leitura máx.	70 MB/s
Velocidade de escrita máx.	50 MB/s
Número de ciclos de escrita/eliminação	96 TBW