

Unidade de manutenção MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

Número de referência: 8098376

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Indicador de pressão	Com medidor de pressão
Pressão operacional	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Taxa de fluxo padrão de escape 6-> 0 bar	1400 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1700 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	Não é indicada a compatibilidade com óleo de éster
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-5 oC...50 oC
Temperatura do meio	-5 oC...50 oC
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	470 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Pelo suporte de montagem Através dos acessórios Alternativa:
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS