

Pino trava
EAMH-145-22-C34-P

Cód. do item: 8098589

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	4000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	35.1 kgmm ²
Peso do produto	252 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS