

Placa de montagem VABS-B14-90-FF14

Número de referência: 8098888

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conexões giradas em 90º
Pressão operacional	1.5 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	255.5 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 2	Flange 1/4 com padrão de conexão NAMUR
Conexão pneumática 4	Flange 1/4 com padrão de conexão NAMUR
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada