

# Placa de montagem VABS-B14-180-FF14

Número de referência: 8099347

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                         |
| Construção                             | Conexões giradas em 180º                            |
| Pressão operacional                    | 1.5 bar...10 bar                                    |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364 zona III                                  |
| Temperatura de armazenamento           | -20 oC...60 oC                                      |
| Temperatura do meio                    | -20 oC...60 oC                                      |
| Temperatura ambiente                   | -20 oC...60 oC                                      |
| Peso do produto                        | 255.5 g                                             |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem                           |
| Conexão pneumática 2                   | Flange 1/4 com padrão de conexão NAMUR              |
| Conexão pneumática 4                   | Flange 1/4 com padrão de conexão NAMUR              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                          |
| Material da base de apoio              | Liga de alumínio forjada                            |