

Acoplamento EAMC-56-58-19-22

Cód. do item: 8099430

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	19 mm
Diâmetro de montagem 2	22 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	58 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	128 kgmm ²
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	283 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS