

Placa de escape
VABF-B14-M3-N14
Número de referência: 8099627

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	1.5 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...80 oC
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Peso do produto	280.5 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	Flange 1/4 com padrão de conexão NAMUR
Conexão pneumática 4	Flange 1/4 com padrão de conexão NAMUR 1/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa do controlador	Liga de alumínio forjada