

Conjunto do adaptador DADG-AK-F9-2

Número de referência: 8104804

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	2
De acordo com a norma	VDI/VDE 3847-2
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Pressão operacional nominal	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	Ponto de condensação no mínimo 10 °C abaixo da temperatura ambiente e da temperatura do meio A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso do produto	418 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do adaptador	Aço inoxidável de liga alta
Material da placa do adaptador	Liga de alumínio anodizado forjada
Material de vedações	NBR
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta