

Conjunto de montagem axial EAMM-A-P8-38A-60RA

Cód. do item: 8105914

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	11.8 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm²
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	149 g
Código da interface do atuador	P8-38A
Código da interface motor In	60RA
Código de interface da caixa de acoplamento	38A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS