


Conjunto paralelo EAMM-U-50-D19-38AA-78

Número de referência: 8107032

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tamanho | 50 |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Velocidade rotacional máx. | 6000 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 95 % |
| Nível de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 12.1 kgmm ² |
| Acionamento de torque sem carga | 0.01 Nm |
| Torque transmissível | 1 Nm |
| Peso do produto | 600 g |
| Código da interface, atuador | D19 |
| Código da interface, Motor in | 38AA |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |