

Manga de encaixe NPQE-D-S16-E-P5

Número de referência: 8113221

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	13 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	5
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Peso do produto	4.42 g
Conexão pneumática 1	Manga de encaixe diâmetro de 16 mm
Conexão pneumática 2	Manga de encaixe Ø 16 mm
Cor do anel de desengate	Azul
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT
Material do anel de desengate	POM