

# Clipe de segurança NPAP-QE-S-Q6-P10

Número de referência: 8113229

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho da embalagem                                 | 10                                                                                                             |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                                    |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi                                             |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                               |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364 zona III                                                                                             |
| Classe de sala limpa                                 | Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente                                 | -5 oC...60 oC                                                                                                  |
| Peso do produto                                      | 0.07 g                                                                                                         |
| Conexão pneumática                                   | Para tubos com diâmetro externo de 6 mm                                                                        |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                                     |